


# Practibox™, design & ergonomie




NOUVELLE GAMME DE COFFRETS ENCASTRÉS

# Confort de câblage



Mise en œuvre facilitée grâce aux borniers qui peuvent s'installer en haut ou en bas et sur les côtés, entre les rails, directement sur la boîte d'encastrement




Plus d'espace disponible entre les rails, des borniers qui s'installent sur la boîte d'encastrement en haut,

en bas ou bien encore entre les rails. Fixation de la face avant du coffret sur la boîte d'encastrement aisée grâce

aux puits de guidage. Des atouts majeurs pour faciliter la mise en œuvre.



Boîte d'encastrement pour maçonnerie avec logements borniers intégrés



Châssis à rattrapage d'aplomb. Corrige le niveau d'une boîte d'encastrement. Espace entre les rails à l'entraxe de 150 mm



Face avant et porte du coffret avec puits de guidage à l'arrière pour faciliter la fixation sur la boîte


# Design & ergonomie



Les coffrets encastrés Practibox s'intègrent parfaitement dans les lieux de vie ou de travail avec leur finition blanche et

fenêtres transparentes. Grâce à la face avant reversible, la porte peut s'ouvrir indifféremment à gauche ou à droite.

Celle-ci peut être dotée d'une serrure à clé. Des atouts supplémentaires qui ajoutent de la plus-value à vos chantiers.



**La face avant reversible permet une ouverture de la porte à gauche ou à droite et offre ainsi une grande souplesse lors de la mise en œuvre sur le chantier.**

# Choix simplifié

## 1 référence

### = 1 coffret complet :

Boîte d'encastrement pour  
maçonnerie châssis et face  
avant avec porte reversible

Réf. 6011 10  
Coffret 1 rangée - 6 modules



Réf. 6011 11  
Coffret 1 rangée - 8 modules



Réf. 6011 12  
Coffret 1 rangée  
12 modules



Réf. 6011 13  
Coffret 2 rangées  
24 modules



Réf. 6011 14  
Coffret 3 rangées  
36 modules



## coffrets modulaires encastrés

Practibox™

de 6 à 36 modules



6011 11



6011 14

IP 40 - IK 07 avec porte  
Classe II  
Conformes à la norme IEC 439  
Face avant réversible  
Boîte d'encastrement pour maçonnerie  
Blanc RAL 9003  
Livrés sans bornier

Pack	Réf.	Coffrets modulaires encastrés
1/10	6011 10	1 rangée de 6 modules
1/10	6011 11	1 rangée de 8 modules
1/5	6011 12	1 rangée de 12 modules
1	6011 13	2 rangées de 12 modules
1	6011 14	3 rangées de 12 modules


		Accessoires
		<b>Obturateurs</b> Séparables par module et demi-module 5 modules - blanc
20	016 60	
		<b>Bornier</b> Neutre et terre 2 x 8 trous
10	6012 90	
		<b>Serrure à clé</b> Serrure à clé n° 850 Uniquement pour les coffrets 2 et 3 rangées
1	019 66	

**Borniers IP 2X** (nous consulter)

## coffrets modulaires encastrés


Practibox™

de 6 à 36 modules




### ■ Dimensions

#### Coffrets 6, 8 et 12 modules



	Nombre de modules		
	6 mod.	8 mod.	12 mod.
<b>A</b>	230	266	334
<b>B</b>	186	188	225
<b>C</b>	208	244	287
<b>D</b>	180	180	208
<b>E</b>	27	27	31

#### Coffrets 24 et 36 modules



	Nombre de modules	
	24 mod.	36 mod.
<b>A</b>	376	526
<b>B</b>	358	508
<b>C</b>	40	42



**Siège Social**

128, Av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France

☎ : + 33 5 55 06 87 87

Fax : + 33 5 55 06 74 55

[www.legrandgroup.com](http://www.legrandgroup.com)